

Garant

**HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	93 Grad
Spannhöhe L ₂	7 mm
ISO-Code Halter	AH08K SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13,5 mm
Auskraglänge L ₁	40 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L ₃	7,5 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500