

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Mittenversatz L ₃	7,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	AH08K SDUCR/L07
Auskraglänge L ₁	40 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500