

**OZ-Spannzangenhalter Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-25****Bestelldaten**

Bestellnummer	319501 1,5-25
GTIN	4062406422707
Artikelklasse	32U

Beschreibung**Verwendung:**

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_9	75 mm
passende Spannzangen	462 E
l_3	22 mm
l_8	59 mm
Außen- \varnothing d_{10}	60 mm
Bund- \varnothing d_6	68 mm
Spannbereich d_2	2 - 25 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Spannzangenhalter