

**HOLEX****Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 120, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	304319 20
GTIN	4062406422127
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

**Mit nicht verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.****Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	52 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Aufnahme	HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------