

**Flächenspannfutter, HSK-A 100 A = 160, Spann-Ø D1: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	304417 18
GTIN	4062406422271
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	50 mm
Spann-Ø D ₁	18 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	16
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 160
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------