

**OZ-Spannzangenhalter Form E3, VDI 40, Typ: 1,5-25****Bestelldaten**

Bestellnummer	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Verwendung:**

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

passende Spannzangen	462 E
$l_8$	59 mm
Außen- $\varnothing$ $d_{10}$	60 mm
$l_3$	22 mm
Spannbereich $d_2$	2 - 25 mm
Bund- $\varnothing$ $d_6$	83 mm
$l_9$	75 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Spannzangenhalter