



OZ-Spannzangenhalter Form E3, VDI 40, Typ: 3,5-32



Bestelldaten

Bestellnummer	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Artikelklasse	32U

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

passende Spannzangen	467 E
Außen-Ø d ₁₀	72 mm
l ₃	22 mm
Bund-Ø d ₆	83 mm
l ₉	90 mm
l ₈	73 mm
Spannbereich d ₂	4 - 32 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Spannzangenhalter