



ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 30, für ER-Spannzangen-Größe: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	319512 25
GTIN	4062406423056
Artikelklasse	32U

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

passende Spannzangen	430 E (ER 25)
für ER-Spannzangen	25
l_3	22 mm
d_{10}	42 mm
l_9	57 mm
d_6	68 mm
Spannbereich d_2	1 - 16 mm
l_8	45 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Spannzangenhalter