

**Industriekupplung Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 3/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	080230 3/8
GTIN	4062406403195
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

Werkstoff	Messing
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	2000 l/min
Anschluss-Außengewinde	3/8 Zoll
Produktart	Kupplung

