



Industriekupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	080231 1/4
GTIN	4062406423117
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

Werkstoff	Messing
Durchflusswert	2000 l/min
Anschluss-Innengewinde	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Produktart	Kupplung