



## Industriekupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	080231 3/8
GTIN	4062406423124
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

#### Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

### Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	2000 l/min
Anschluss-Innengewinde	3/8 Zoll
Werkstoff	Messing
Produktart	Kupplung