



Industriekupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	080232 13
GTIN	4062406423162
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	2000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Werkstoff	Messing
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	13 mm
Produktart	Kupplung

