



## Industriekupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	080232 6
GTIN	4062406423148
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

#### Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

### Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Werkstoff	Messing
Durchflusswert	2000 l/min
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	6 mm
Produktart	Kupplung

