

**DYMO****Beschriftungsgerät, Typ: 5200****Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 5200
GTIN	3501170841402
Artikelklasse	08U

**Beschreibung****Ausführung:**

**Robuste, mobile** Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. **Robuster Industrie-Etikettendrucker** zur einfachen Beschriftung von Kabeln, Schaltfeldern, Regalen, etc. **Direktzugriffstasten** für häufig verwendete Zeichen der Elektrotechnik.

**Verwendung:**

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung. Beschriftungsgerät inkl. Lithium-Ionen-Akku und Netzteil. 1× Schriftbandkassette Nylon weiß 19 mm × 3,5 m, 1× Industrie Vinyl-Etikett weiß 12 mm × 5,5 m.

**Hinweis:**

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

**Technische Beschreibung**

mögliche Schriftbandbreiten	9; 12; 19 mm
Breite	124 mm
Bandabschneider Ausführung	manuell
Anzahl enthaltener Akkus	1
Netzadapter	inklusive
Länge	64 mm
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	100
Besonderheit	Etikettenspeicher
maximale Schrifthöhe	13 mm
Anzahl Schriftstile	4
Typ	Rhino 5200
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl Schriftbreiten	2
Anzahl Schriftgrößen	7
Tastaturlayout	ABC
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl Textzeilen	1-4
Höhe	234 mm
passende Schriftbandkassette	RHINO
Gewicht inklusive Akku	780 g
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	2×14
Verpackung	Transportkoffer
Herstellerbezeichnung	S0841400
Produktart	Beschriftungsgerät

## Zubehör

Schriftbandkassette Typ W	085512 W
Schriftbandkassette 19 mm×3,5 m Nylon Typ W	085516 W

Schriftbandkassette 12 mm×5,5 m Vinyl Typ W	085517 W
Schriftbandkassette Typ W	085513 W
Schriftbandkassette 9 mm×5,5 m Vinyl Typ W	085509 W
Schriftbandkassette Typ W	085511 W
Schriftbandkassette Typ W	085514 W
Schriftbandkassette 19 mm×5,5 m Vinyl Typ W	085510 W