



Digitales Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SOFT



Bestelldaten

Bestellnummer	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Artikelklasse	45C

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbares Neigungsmessgerät für Absolut- und Relativmessungen. Vier präzise bearbeitete Messbasen erlauben Neigungsmessungen in jedem beliebigen Quadranten. Verstärktes Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium Spritzwassergeschützt. Mit Winkel- bzw. Neigungsanzeige. Automatische Erstellung von Prüfberichten durch Software Clinosoftware.

Lieferumfang:

Inklusive Etui. Zusätzlich USB-Datenkabel und Software Clinosoftware.

Technische Beschreibung

Gewicht	520 g
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Genauigkeit	2+1 Ziffernschrittwert Winkelmin.
Breite	75 mm
Serie	Clinobevel
Messbereich	±45 Grad
Länge	100 mm

Zifferschrittwert	0,02 mm/m
Höhe	35 mm
Norm	DIN 2276
Messtechnik	digital
Verpackung	Etui
Produktart	Neigungsmessgerät