

**Digitales Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SINGLE****Bestelldaten**

Bestellnummer	467555 SINGLE
GTIN	7630041148954
Artikelklasse	45C

**Beschreibung****Ausführung:**

Universell einsetzbares Neigungsmessgerät für Absolut- und Relativmessungen. Vier präzise bearbeitete Messbasen erlauben Neigungsmessungen in jedem beliebigen Quadranten. Verstärktes Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium Spritzwassergeschützt. Mit Winkel- bzw. Neigungsanzeige.

**Lieferumfang:**

Inklusive Etui.

**Technische Beschreibung**

Breite	75 mm
Genauigkeit	2+1 Ziffernschritt看 Wert Winkelmin.
Messbereich	±45 Grad
Serie	Clinobevel
Gewicht	520 g
Länge	100 mm
Ziffernschritt看 Wert	0,02 mm/m

Höhe	35 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Norm	DIN 2276
Messtechnik	digital
Verpackung	Etui
Produktart	Neigungsmessgerät