

FLUKE®

Kontaktloser Spannungsprüfer, Typ: 1ACII**Bestelldaten**

Bestellnummer	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Artikelklasse	47H

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakter Spannungstester zum berührungslosen Erkennen von spannungsführenden Leitern.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Prüfung von Kabeln, Steckdosen, Anschlussdosen etc. leuchtet die Messspitze rot und ertönt ein Piepsignal, liegt Spannung an.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Überspannungskategorie	CAT IV / 1000 V
Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP 40
Anzahl enthaltener Batterien	2
Anzeigebereich AC	200 - 1000 V
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

027120 S

Kalibrierungsspannungsprüfer Typ S	
------------------------------------	--

DAkkS-Kalibrierungsspannungsprüfer Typ S	027160 S
--	----------

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------