

**BENNING****Phasenprüfer, Typ: VT2****Bestelldaten**

Bestellnummer	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche in isolierten Leitungen.

**Funktion:**

IP53: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt) sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Phasenprüfung, Prüfung isolierter Leitungen auf Kabelbruch. Zusätzlich Magnetfeldprüfung an Ventilen, Schaltern, Relais, Pumpen und Magnetfeldspulen.

**Norm:**

**DIN EN 61010-1.**

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3.

**Technische Beschreibung**

Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-Schutzart	IP 53
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Spannungsbereich AC	12 - 1000 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Material Gehäuse	ABS-Kunststoff

Produktart

Phasenprüfer

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3

081561 LR3