

Garant GREENPLUS

Schraubensicherung 2GP90, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088063 50
GTIN	4062406423452
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP90** mittelfest. Zuverlässige Dichtung von Gussgehäusen und Schweißnähten. Auch für nachträgliches Sichern und Befestigen kleiner Schrauben und zylindrischer Teile.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Chemische Basis	Methacrylate
geeignet für Material	Metall

minimales Losbrechmoment	10 - 15 Nm
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Funktionsfestigkeit nach	5 - 8 h
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Form	flüssig
Flammpunkt	100 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Dichte	1,08 g/cm ³
Dynamische Viskosität	10 - 20 mPas
für Gewindegröße M bis	M6
Handfestigkeit nach	40 - 60 min
Farbe	grün
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
geeignet für Einsatzbereich	vormontierte Schraubverbindungen
Festigkeitsklasse	mittelfest
Füllmenge	50 ml
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Schraubensicherung