

Garant GREENPLUS

**Gewindedichtmittel 5GP42, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 088064 50     |
| GTIN          | 4062406423476 |
| Artikelklasse | 01K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP42**. Dichtungsmittel für Werkstücke mit Gewinden in hydraulischen oder pneumatischen Anlagen bzw. Anschlussteilen. Effektiver Schutz gegen Öl, Wasser, Kohlenwasserstoffe und chemische Produkte.

**Hinweis:**

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

**Technische Beschreibung**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Füllmenge             | 50 ml    |
| Form                  | flüssig  |
| für Gewindegröße Zoll | 3/4 Zoll |
| Farbe                 | braun    |
| maximales Spaltmaß    | 0,15 mm  |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Demontage                        | mit normalem Werkzeug         |
| Flammpunkt                       | 100 °C                        |
| Dichte                           | 1,08 g/cm <sup>3</sup>        |
| Temperatur Einsatzbereich        | -55 - 180 °C                  |
| Dynamische Viskosität            | 400 - 800 mPas                |
| Festigkeitsklasse                | mittelfest                    |
| minimales Losbrechmoment         | 15 - 25 Nm                    |
| Chemische Basis                  | Methacrylatester              |
| für Gewindegröße M bis           | M26                           |
| Handfestigkeit nach              | 10 - 20 min                   |
| geeignet für Material            | Metall                        |
| Haltbarkeit ab Herstellungsdatum | 24 Monat                      |
| Lagertemperatur                  | 5 - 23 °C                     |
| Funktionsfestigkeit nach         | 3 - 6 h                       |
| Eigenschaft                      | fluoreszierend unter UV-Licht |
| Nachhaltigkeit                   | GARANT GreenPlus              |
| Serie                            | GreenPlus                     |
| Produktart                       | Dichtmittel                   |