

Garant GREENPLUS

Flächendichtmittel 5GP74, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088067 50
GTIN	4062406423537
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typ **5GP74**. Zum Abdichten von Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Festigkeitsklasse	mittelfest
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Form	flüssig
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Demontage	mit normalem Werkzeug
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung

geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Farbe	orange
Dichte	1,09 g/cm ³
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
geeignet für Material	Metall
Handfestigkeit nach	5 - 20 min
Flammpunkt	100 °C
Dynamische Viskosität	23000 - 35000 mPas
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	wasserbeständig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
minimales Losbrechmoment	10 - 20 Nm
Füllmenge	50 ml
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel