

Garant GREENPLUS

Gewindedichtmittel 5GP77, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088066 50
GTIN	4062406423513
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP77**. Dichtet Rohrgewindeverbindungen konisch/ zylindrisch bis R3 Zoll z.B. Gasleitungssysteme. Wärmefest.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Dichte	1,09 g/cm ³
Festigkeitsklasse	hochfest
für Gewindegröße M bis	M80
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
Farbe	gelb
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht

Eigenschaft	kennzeichnungsfrei
Lagertemperatur	5 - 23 °C
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
Füllmenge	50 ml
Flammpunkt	100 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
minimales Losbrechmoment	20 - 30 Nm
Form	flüssig
Demontage	mit normalem Werkzeug
Chemische Basis	Methacrylatester
maximales Spaltmaß	0,35 mm
geeignet für Einsatzbereich	Rohrgewinde
geeignet für Einsatzbereich	Rohrdichtung
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Dynamische Viskosität	20000 - 40000 mPas
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel