

Garant GREENPLUS

Gewindedichtmittel 5GP11, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088065 50
GTIN	4062406423490
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP11**. Dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas, Benzin, LPG, sowie chemische Produkte. Thixotrop. PTFE Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage. Speziell für die Abdichtung von konisch/ zylindrischen Rohrverschraubungen. Ausgehärtet entsteht eine elastische Beschichtung.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

geeignet für Einsatzbereich	Rohrdichtung
geeignet für Einsatzbereich	Rohrgewinde
geeignet für Einsatzbereich	Verschraubungen
Lagertemperatur	5 - 23 °C

Flammpunkt	100 °C
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
Demontage	mit normalem Werkzeug
Handfestigkeit nach	15 - 20 min
Dichte	1,09 g/cm ³
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
für Gewindegröße M bis	M80
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Chemische Basis	Methacrylatester
geeignet für Material	Metall
minimales Losbrechmoment	5 - 15 Nm
Füllmenge	50 ml
Dynamische Viskosität	15000 - 25000 mPas
Form	flüssig
Farbe	weiß
Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel