

Garant GREENPLUS

Flächendichtmittel 5GP74, Inhalt: 250ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088067 250
GTIN	4062406423544
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typ **5GP74**. Zum Abdichten von Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	10 - 20 Nm
geeignet für Material	Metall
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	wasserbeständig
Füllmenge	250 ml
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Demontage	mit normalem Werkzeug

Form	flüssig
Flammpunkt	100 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Dynamische Viskosität	23000 - 35000 mPas
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Farbe	orange
Handfestigkeit nach	5 - 20 min
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Dichte	1,09 g/cm ³
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Festigkeitsklasse	mittelfest
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel