

Garant GREENPLUS

**Gewindedichtmittel 5GP77, Inhalt: 250ml****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 088066 250    |
| GTIN          | 4062406423520 |
| Artikelklasse | 01K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP77**. Dichtet Rohrgewindeverbindungen konisch/ zylindrisch bis R3 Zoll z.B. Gasleitungssysteme. Wärmefest.

**Hinweis:**

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

**Technische Beschreibung**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Farbe                       | gelb         |
| Flammpunkt                  | 100 °C       |
| geeignet für Einsatzbereich | Rohrgewinde  |
| geeignet für Einsatzbereich | Rohrdichtung |
| Festigkeitsklasse           | hochfest     |
| minimales Losbrechmoment    | 20 - 30 Nm   |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Temperatur Einsatzbereich        | -55 - 180 °C                  |
| Haltbarkeit ab Herstellungsdatum | 24 Monat                      |
| maximales Spaltmaß               | 0,35 mm                       |
| für Gewindegröße Zoll            | 3 Zoll                        |
| Dynamische Viskosität            | 20000 - 40000 mPas            |
| Füllmenge                        | 250 ml                        |
| Chemische Basis                  | Methacrylatester              |
| geeignet für Material            | Metall                        |
| Eigenschaft                      | fluoreszierend unter UV-Licht |
| Eigenschaft                      | kennzeichnungsfrei            |
| Demontage                        | mit normalem Werkzeug         |
| Form                             | flüssig                       |
| Funktionsfestigkeit nach         | 3 - 6 h                       |
| Lagertemperatur                  | 5 - 23 °C                     |
| Handfestigkeit nach              | 5 - 15 min                    |
| Dichte                           | 1,09 g/cm <sup>3</sup>        |
| für Gewindegröße M bis           | M80                           |
| Nachhaltigkeit                   | GARANT GreenPlus              |
| Serie                            | GreenPlus                     |
| Produktart                       | Dichtmittel                   |