

**HAINBUCH****Spannkopf glatt, Top 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 15mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	329966 15
GTIN	2050002051225
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

### Vorteil:

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Empfehlung:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

### Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Aufnahme	Top 52
----------	--------

Produktart

Spannkopf