

Garant GREENPLUS

Flächendichtmittel 5GP73, Inhalt: 250ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088068 250
GTIN	4062406423568
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typ **5GP73**. Mittelfeste, thixotrope Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile. Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	wasserbeständig
Farbe	grün
Dichte	1,11 g/cm ³

minimales Losbrechmoment	10 - 20 Nm
Dynamische Viskosität	35000 - 60000 mPas
geeignet für Material	Metall
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
maximales Spaltmaß	0,2 mm
Festigkeitsklasse	mittelfest
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Form	flüssig
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Füllmenge	250 ml
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel