

**Spannkopf glatt, Top 52, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329966 38
GTIN	2050002051683
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

**Vorteil:**

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Empfehlung:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

**Hinweis:**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Aufnahme	Top 52
----------	--------

Produktart

Spannkopf