

Garant GREENPLUS

Flächendichtmittel 5GP73, Inhalt: 50ml**Bestelldaten**

Bestellnummer	088068 50
GTIN	4062406423551
Artikelklasse	01K

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typ **5GP73**. Mittelfeste, thixotrope Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile. Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	10 - 20 Nm
Flammpunkt	100 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Festigkeitsklasse	mittelfest
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat

Lagertemperatur	5 - 23 °C
Füllmenge	50 ml
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
geeignet für Material	Metall
Dynamische Viskosität	35000 - 60000 mPas
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
Farbe	grün
Form	flüssig
maximales Spaltmaß	0,2 mm
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	wasserbeständig
Dichte	1,11 g/cm ³
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktart	Dichtmittel