



LED-Flächenleuchte, Leistungsaufnahme: 48W



Bestelldaten

Bestellnummer	081274 48
GTIN	5708997354537
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung. Mit integriertem Handgriff und Standfuß für Direktmontage des Baustrahler. Zwei Schuko-Steckdosen ermöglichen schnell und leicht den Anschluss von Elektrowerkzeugen, ohne extra Kabel zu verwenden.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.

Technische Beschreibung

Nennspannung	100 - 240 V
Gewicht	3430 g
Gesamthöhe	310 mm
Abstrahlwinkel einstellbar	100 Grad

Anschlusskabel Länge	5 m
Leistungsaufnahme	48 W
Gesamtlänge	318 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gesamtbreite	117 mm
IP-Schutzart	IP 54
Lichtstrom	6000 lm
Produktart	Flächenleuchte