



Druckluft-Ratschenschrauber, Typ: 9427



Bestelldaten

Bestellnummer	079122 9427
GTIN	015451652111
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Druckluft-Mini-Ratschenschrauber mit 130 mm Baulänge. Schnellwechsellaste für Steckschlüsseinsatz Wechsel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	270 min ⁻¹
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
maximaler Luftbedarf	336 l/min
Drehmomentbereich	7 - 35 Nm
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll

Herstellerbezeichnung	9427
Gewicht	0,5 kg
Anschlussgewinde	BSP
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M8
Länge	130 mm
Arbeitsgeräusch	93 dB(A)
Produktart	Schrauber