



LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: H7R-CORE



Bestelldaten

Bestellnummer	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchten für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**
- **Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.**

Leistungsstarke Stirnleuchten mit intuitiver Bedienung und stufenlose Helligkeitsregelung, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser durch Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 67
Lichtstrom Stufe 2	15 lm
Lichtstrom	600 lm

Anzahl enthaltener Akkus	1
Gewicht	259 g
Leuchtdauer Stufe 2	65 h
Herstellerbezeichnung	H7R Core
Akkuart	Lithium-Ion
Kopf-Ø	41 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	4 h
Lichtstrom Boost	1000 lm
Produktart	Stirnleuchte