



LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: H15R-CORE



Bestelldaten

Bestellnummer	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchten für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**
- **Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.**

Leistungsstarke Stirnleuchten mit intuitiver Bedienung und stufenlose Helligkeitsregelung, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser durch Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	1000 lm
Herstellerbezeichnung	H15R Core
Akkuart	Lithium-Ion

Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Leuchtdauer Stufe 2	80 h
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
Leuchtdauer	5 h
Gewicht	380 g
Kopf-Ø	47 mm
IP-Schutzart	IP 67
Beleuchtung dimmbar	ja
Lichtstrom Boost	2500 lm
Produktart	Stirnleuchte