

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 20
GTIN	2050000964787
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

Ø	20 mm
Gewicht	10 g
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Nennhaltekraft	30 N
Höhe	6 mm
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet