

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 80mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085915 80 |
| GTIN | 2050000965319 |
| Artikelklasse | 08Q |

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|----------|
| Höhe | 18 mm |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 120 °C |
| Gewindebuchse | ja |
| Nennhaltekraft | 600 N |
| Gewicht | 520 g |
| Ø | 80 mm |
| Werkstoff Oberfläche | verzinkt |
| Gewinde | M10 mm |
| Höhe mit Gewinde | 34 mm |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Werkstoff Magnetkern | Ferrit |
| Produktart | Flachgreifer-Magnet |