

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085915 10
GTIN	2050000964985
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Ø	10 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewinde	M3 mm
Gewindebuchse	ja
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	4 N
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewicht	3 g

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M3	085921 M3
--	-----------