

## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085915 13
GTIN	2050000964992
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

Ø	13 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	10 N
Gewindebuchse	ja
Gewinde	M3 mm
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewicht	5 g
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M3	085921 M3
--	-----------