

**Schnellkupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	080171 1/4
GTIN	4062406572693
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	1000 l/min
Anschluss-Innengewinde	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Produktart	Kupplung