



Schnellkupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	1000 l/min
Anschluss-Innengewinde	3/8 Zoll
Produktart	Kupplung