

**Garant**
**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 200,  
Spann-Ø D1: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300371 20
GTIN	4062406418267
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**
**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	200 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Außen-Ø D	52 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Aufnahme	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Kühlkanalbohrung	verschießbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50	308640 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50	308600 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für  
Steilkegel 50

308740 50

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm

309900 20