

**Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 130, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300347 6
GTIN	4062406420956
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm	309900 6
---	----------