



Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 130, Spann-Ø D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300347 12
GTIN	4062406420987
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	12 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------