

**Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 7,5m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080102 7,5
GTIN	4062406523718
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Schlauch Nylon. Flexibel, Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück HOLEX Schnellkupplung Messing.

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Schlauch Außen-Ø: 8 mm

Schlauch Innen-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Schlauch Außen-Ø	8 mm
maximaler Betriebsdruck	10 bar
nutzbare Schlauchlänge	7,5 m
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Schlauch Innen-Ø	6 mm
Produktart	Schlauch

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/4 Zoll

080171 1/4