



Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 7,5m



Bestelldaten

Bestellnummer	080103 7,5
GTIN	4062406523749
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch Nylon. Flexibel, Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück HOLEX Schnellkupplung.

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Schlauch Außen-Ø: 12 mm

Schlauch Innen-Ø: 9 mm

Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	3/8 Zoll
Schlauch Innen-Ø	9 mm
nutzbare Schlauchlänge	7,5 m
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Produktart	Schlauch

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 3/8 Zoll

080171 3/8