



## Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 2,5m



### Bestelldaten

Bestellnummer	080103 2,5
GTIN	4062406523725
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlauch Nylon. Flexibel, Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

#### Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück HOLEX Schnellkupplung.

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Schlauch Außen-Ø: 12 mm

Schlauch Innen-Ø: 9 mm

### Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	3/8 Zoll
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Schlauch Innen-Ø	9 mm
maximaler Betriebsdruck	10 bar
nutzbare Schlauchlänge	2,5 m
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Produktart	Schlauch

---

## Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-  
Innengewinde 3/8 Zoll

---

080171 3/8