

Garant

**PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung Ø 8x12 mm,
nutzbare Schlauchlänge: 5m**



Bestelldaten

Bestellnummer	080238 5
GTIN	4062406523763
Artikelklasse	01A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft.
Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive **GARANT Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung** und Stahnnippel.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
nutzbare Schlauchlänge	5 m
Produktart	Schlauch

