

**Garant****PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung Ø 8×12 mm,  
nutzbare Schlauchlänge: 3m**

## Bestelldaten

Bestellnummer	080238 3
GTIN	4062406523756
Artikelklasse	01A

## Beschreibung

**Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft.  
Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

**Lieferumfang:**

Inklusive **GARANT Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung** und Stahnnippel.

## Technische Beschreibung

Schlauch Innen-Ø	8 mm
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
nutzbare Schlauchlänge	3 m
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Produktart	Schlauch

