

**Garant****PU Schlauchset mit Sicherheits-Stahlkupplung Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 10m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080242 10
GTIN	4062406523800
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch mit guter Rückholkraft.  
Gut für geölte Druckluft geeignet.

**Lieferumfang:**

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung und Stahnnippel.

**Technische Beschreibung**

nutzbare Schlauchlänge	10 m
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Farbe	blau
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Produktart	Schlauch

---

## Zubehör

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Außengewinde 1/4 Zoll

---

080290 1/4