

**Garant**

**PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung Ø 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 3m**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	080239 3
GTIN	4062406523770
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

**Lieferumfang:**

Inklusive **GARANT Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung** und Stahnnippel.

**Technische Beschreibung**

maximaler Betriebsdruck	10 bar
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
Schlauch Innen-Ø	11 mm
Schlauch Außen-Ø	16 mm
nutzbare Schlauchlänge	3 m
Produktart	Schlauch

