



PU Schlauchset High Vis mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 5m



Bestelldaten

Bestellnummer	080246 5
GTIN	7391390442215
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch mit guter Rückholkraft.

Schlauchkit in Signalfarbe grün (High-visible).

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung und Stahnnippel.

Technische Beschreibung

Schlauch Außen-Ø	12 mm
nutzbare Schlauchlänge	5 m
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Farbe	grün
Schlauch Innen-Ø	8 mm
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Produktart	Schlauch

Zubehör

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-
Außengewinde 1/2 Zoll

080290 1/2

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/2 Zoll

080285 1/2